

Garant**VCGW 110308 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NL****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265984 NL |
| GTIN | 4062406096229 |
| Artikelklasse | 21L |

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor langspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | MKD |
| Soort | MKD |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 150 - 1600 m/min |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,005 - 0,1 mm/omw, |
| Snedecondities | continu |
| Snijkantuitvoering | NL |
| Coating | ongecoat |
| ISO-code wisselplaat | VCGW 110308 FN |
| Aantal wisselingen/snijanten | 1 |
| Productnaamattribuut | MKD |
| Mogelijkheid tot naslijpen | ja |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |