

**Garant****VCGW 110304 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265980 NS
GTIN	4062406096205
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MKD** - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

**Toepassing:**

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

**Advies:**

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
Voeding $f$	0,005 - 0,04 mm/omw,
Snijmateriaal	MKD
Snijkantuitvoering	NS

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	MKD
Snedecondities	continu
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VCGW 110304 FN
Aantal wisselingen/snijanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien