

**Garant****DCGW 11T304 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NS****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265964 NS     |
| GTIN          | 4062406096113 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MKD** - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

**Toepassing:**

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

**Advies:**

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Snijmateriaal      | MKD              |
| Snedeccondities    | continu          |
| Snijdiepte $a_p$   | 0,01 - 0,2 mm    |
| Fijn/ruw-indeling  | Voor-/nabewerken |
| Snijkantuitvoering | NS               |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Soort                               | MKD                          |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 1400 m/min             |
| Voeding $f$                         | 0,005 - 0,4 mm/omw,          |
| Coating                             | ongecoat                     |
| ISO-code wisselplaat                | DCGW 11T304 FN               |
| Aantal wisselingen/snijkant         | 1                            |
| Productnaamattribuut                | MKD                          |
| Mogelijkheid tot naslijpen          | ja                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |