

HOLEX**Vlak- / hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard gereedschapsstaal voor trillingsarm draaien en langdurig gebruik. Dankzij uitgesproken vlakke snijkant wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

Let op:

Zonder Powercard!

Opmerking:

om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Snijkant-Ø D _c	80 mm

Aantal snijkanten Z	6
geschikte wisselplaat	SOMT 09T304
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP