

Garant

Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
50/4mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Artikelklasse	210

Omschrijving**Omschrijving:**

Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.
Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.
Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.
Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	2,2 mm
Ø D ₃	30,6 mm
geschikte wisselplaat	POMX 10T5..

Snijkant-Ø D _c	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Aantal snijkanten Z	4
Serie	Hi5
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219889