

**Garant****FeedKing frees voor hoge voedingen, cilinderschacht,  $\varnothing D$  / aantal snijkanten Z: 20/2Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

**Voordeel:**

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Schacht- $\varnothing D_s$ h6	18 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	160 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,85 mm
Aantal snijkanten Z	2
$\varnothing D_3$	7 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Afkoppellengte $L_1$	35 mm

Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	2,86 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	6 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,85 mm
Serie	FeedKing
Instelhoek $\kappa$	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810