

Garant GRIDLINE

Vleugeldeur-machinekast met afrolrand, 26×20G, Hoogte: 1025mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932110 1025
GTIN	4062406098292
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 30×28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat.

Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016,

poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bijbehorende lades 26×20G.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Diepte	700 mm
Hoogte	1025 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Gewicht	65 kg
Nuttige hoogte	850 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Machinekast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X28	951970 30X28
Mat van geribbeld rubber Afmeting in G 30X28	951975 30X28