

Garant
Fijnfrees, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 52/7mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D _c	52 mm
Aantal snijkanten Z	7
Inwendige koeling	ja

geschikte wisselplaat	CPHX 09T3..
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees