

Garant**Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht EWS + Benz,
Vanaf groefbreedte m: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290351 8
GTIN	4062406099534
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor- \emptyset altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \emptyset 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Schacht- \emptyset	16 mm
Minimale voorboor- \emptyset D_{\min}	21,7 mm
Nuttige lengte L_1	37 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Bout	290399 2
geschikt voor groefbreedte m	8 mm

Snijplaathouder-Ø D ₁	20 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L _s	30 mm
Schacht	EWS + Benz
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap