

Garant GRIDLINE

**Werkbank, verrijdbaar, elektrisch in de hoogte verstelbaar, kabel, links deur, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 1500/DEmm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Artikelklasse	9GG

## Omschrijving

### Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar.** Hoogteverstelling door middel van knoppen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Aansluitkabel lengte 8 m. Met stekker type F.

### Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

### Plaatsing:

Deurhoogte (links): 525

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Lades met fronthoogte (rechts): 75, 100, 150, 200

### Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

## Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Gewicht	165,9 kg
ComfortClose	nee
Werkblad dikte	50 mm
Serie	Ready-to-go
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Greep	nee
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	20
maximale hefkracht	6000 N
Aantal deuren	1
Hefsnelheid	9 mm/s
Hoogteverstelling traploos	ja
Werkblad diepte	750 mm
Principe van de hoogteverstelling	elektrisch
Werkblad lengte	1500 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
kan omlaag worden gebracht	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Onderbouw breedte	1300 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aansluitspanning	250 V

Aantal lades	4
Onderbouw diepte	700 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
	927805 200

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling  
Fronthoogte lade 200 mm

Slotplaat voor GridLine Type KO21

914227 KO21

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling  
Fronthoogte lade 100 mm

927805 100

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling  
Fronthoogte lade 150 mm

927805 150