



ER-spanmoer met rondloopinstelling, Voor ER: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	309619 32
GTIN	2050002004030
Artikelklasse	33E

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Instelling van de rondloop op nul met 6 schroeven. **Met groeven.**

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Zeer geschikt op draaibanken, zowel voor statische als aangedreven gereedschappen.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Tot 6000 min-1.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M40×1,5
Voor ER	32 mm
Buiten-Ø D	63 mm

Totale lengte L	23 mm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer