

**Garant****Synchrogereedschapskop voor ER16, Tapschacht-Ø d2: 5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 338183 5      |
| GTIN          | 4062406102067 |
| Artikelklasse | 31P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.**
- **Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.**
- **Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Geschikt voor linkse en rechtse draad.**

**T.b.v.:**

ER-synchro-opnames nr. 338180.

**Technische beschrijving**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Afkoppellengte L <sub>1</sub>                | 24 mm               |
| Schacht-vierkant                             | 4 mm                |
| voor tapschacht-Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376 | M5                  |
| voor tapschacht-Ø d <sub>2</sub> DIN 371     | M4                  |
| Ø D <sub>2</sub>                             | 12,7 mm             |
| Inwendige koeling                            | ja, met max. 50 bar |
| Producttype                                  | Draadsnij-adapter   |

