

**Garant****Freeswisselplaat Ø 10 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212711 ALU
GTIN	4045197761538
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.**

**Toepassing:**

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding  $f_z$  in staal  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Soort: HU7810

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Soort	HU7810
Hoekradius	0,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,5 mm
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,2 mm

Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen