

Garant**Freeswisselplaat Ø 12 mm, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212717 HART
GTIN	4045197761590
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding f_z in staal < 60 HRC: 0,2 mm

Soort: HB7705

Technische beschrijving

Type	HART
Soort	HB7705
Hoekradius	1 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	1 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,25 mm

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen