



Beugelschroefmaat, Meetbereik: 125-150 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Verpakking: stevige box

Norm: DIN 863

Meettrommelindeling: 1/50 mm

Kalibratie: B1

Kalibratie: B2

Aflezings: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Meettrommel-Ø: 18,5 mm

Technische beschrijving

Spindel-Ø	8 mm
Aflezings	0,01 mm
Meettrommel-Ø	18,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	125 - 150 mm

Kalibratie	B1
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Instelkaliber voor beugelschroefmaat Maximale nominale maat 300 mm	012110 300
Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	012050 200
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022000 200
Kalibratie Instelkaliber voor beugelschroefmaat Maximale nominale maat 300 mm	022080 300
900	022090 900