

3M**Klitschijf (CER) Hookit 775L multiperforatie, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 567792 120 |
| GTIN | 30051125868250 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **stabele, zeer dunne ondergrond**. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

Voordeel:

- **Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.**
- **Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.**

Toepassing:

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.

Precisieslijpkorrel **Cubitron™ II**, in het voordeel op grote oppervlakken (plaatstaalbewerking) dankzij **snellere afname** en **gelijkmatigere oppervlakteafwerking**.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-------------|
| Korrelgrootte | 120 |
| Schijf-Ø | 150 mm |
| Fabrikantnummer | Hookit 775L |
| Serie | 775L |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Slijpmiddel | Cubitron™ II |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 150 mm |
| Aandrijfmachine | Excenterschuurmachine |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s |
| Producttype | Klitschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |