

**Pneumatisch-hydraulisch blindklinkmoerenapparaat FireFox®, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770515 2
GTIN	4007081056373
Artikelklasse	74A

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkdruk 5 – 7 bar. Automatische inbrengprocedure, zodra de blindklinkmoer met lichte druk op de draadstift wordt geplaatst. Uiterst efficiënt werken dankzij snel inbrengen en razendsnel ponsen. Combineert in **één** apparaat de mogelijkheid om blindklinkmoeren krachtgestuurd of via slaginstelling te verwerken.

Levering:

Twee montagesleutels SW 24 / 27, 1 sleutel voor binnenzeskantbouten SW 4, 1 fles hydraulische olie 100 ml, 1 oliebijvulreservoir. Mondstuk en draadstift M4, M5, M6, M8.

Opmerking:

Reservemondstukken zijn onder nr. 770516 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Slangaansluiting	6 mm
Kracht instelbaar, max. bij 5 bar	22000 N
Voor blindklinkmoeren staal / aluminium	M3 – M12
Slag instelbaar, max.	10 mm

Luchtverbruik per ponsprocedure (afhankelijk van schroefdraad)	2 – 4 l
Voor blindklinkmoeren van alle materialen	M3 – M10
Gewicht	2,4 kg
Slangaansluiting	1/4 inch
Producttype	Blindklinkapparaat

Accessoires

Reservemondstuk met draadstift Type M8	770516 M8
Reservemondstuk met draadstift Type M12	770516 M12
Reservemondstuk met draadstift Type M10	770516 M10
Reservemondstuk met draadstift Type M6	770516 M6
Reservemondstuk met draadstift Type M4	770516 M4
Reservemondstuk met draadstift Type M5	770516 M5
Reservemondstuk met draadstift Type M3	770516 M3