

**Garant****CNMG 120416, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120416 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 8 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien