



## Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 1, Lengte×breedte: 1200X800mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Artikelklasse	46H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

#### Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

**DIN 876/1 – diamantgelept** voor werkplaats en productie.

#### Levering:

**inclusief testrapport, transportverpakking.** Inclusief ingezette stalen kogels.

#### Opmerking:

**Op aanvraag:** roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen.

Levering niet franco.

### Technische beschrijving

Dikte	160 mm
-------	--------

Gewicht	460 kg
Vlakheid	0,022 mm
Aantal ingezette stalen kogels	5
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	1 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

## Accessoires

Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 200 mm	431710 200
Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw Voor plaatlengte 1200 mm	431700 1200
Onderzetkast Voor plaatafmeting lengtexbreedte 1200X800 mm	431050 1200X800
Afrolbokken, paar	431705
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 150 mm	431710 150
Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 1200X800 mm	431000 1200X800