


Garant**XDLW 09T308 TN, KU7710, Type: GGG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Artikelklasse	21H

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Spanschroef nr. 219933 met maximaal 2,2 Nm vastdraaien!

Voeding f_z per tand: 0,43 mm

ISO-code wisselplaat: XDLW 09T308 TN

Type: GGG

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,99 mm

Technische beschrijving

Type	GGG
ISO-code wisselplaat	XDLW 09T308 TN
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	KU7710

Snijmateriaal	Keramiek
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Voeding f_z per tand	0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	600 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		