

Garant
CNMG 190624, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190624 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	2,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien