

Garant**Meelopende draaibankcenter met schokdemping, Morseconus: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321405 3
GTIN	4045197720948
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Punthoek 60°.**
- **Vering van de centerpunt voor druk- en lengtecompensatie, schokdempend.**
- **Centerpunt van doorgehard gereedschapsstaal nauwkeurig passend in lagerplaatsing geslepen.**
- **Precisie-wentellagering met smering voor de levensduur.**
- **Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Extreem stijve uitvoering met extra schachtlagering.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Precisie-uitvoering.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

- **Voor demping van schokbelastingen.**
- **Voor compensatie van lengte-uitzetting.**
- **Geschikt voor gebruik met kopmeenemer.**

Behuizings-Ø D: 60 mm

Nuttige lengte B: 95 mm

Grootste punt-Ø A: 25 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Maximaal toerental: 5000 min⁻¹

Voor werkstukgewicht: 300 kg

Technische beschrijving

Voor werkstukgewicht	300 kg
Behuizings-Ø D	60 mm
Grootste punt-Ø A	25 mm
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Morseconus	MK3
Nuttige lengte B	95 mm
Producttype	Centreerpunt