

Garant
CNMM 160616, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160616 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SR
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,6 mm

Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien