



Stiffrezenset 5-delig, vertanding STEEL – grof, HM



Bestelgegevens

Bestelnummer	547105
GTIN	4007220004357
Artikelklasse	55F

Omschrijving

Uitvoering:

PFERD-stiffrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm. Sets met geselecteerde stiffrezen in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 547100 maat A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	STEEL
Snijmateriaal	HM
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	5
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		