

**Stiffrees vertanding STEEL – grof, HM, Type: C1625****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547100 C1625
GTIN	4007220003022
Artikelklasse	55F

**Omschrijving****Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 16 mm

Koplengte: 25 mm

Totale lengte: 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Kop-Ø	16 mm
Vorm	C1625
Totale lengte	70 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	STEEL
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		