

**HOLEX****Slijphuls conisch (CER) korrel 40 grof, grootste huls- $\varnothing$  x hulsbreedte: 20X63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553875 20X63
GTIN	4045197723321
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels.

**Keramische korrel (CER).**

**De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden.** De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

**Toepassing:**

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

**T.b.v.:**

Slijphulshouder nr. 553830.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	40
Hulsbreedte	63 mm
grootste huls- $\varnothing$	20 mm
Fijnheidsgraad	grof
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

Hulsvorm	conisch
Producttype	Slijphuls

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm  
Grootste Ø×koplengte 20X63 mm

553830 20X63