

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, 20×20G, Hoogte behuizing: 600mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927730 600 |
| GTIN | 4062406111779 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

De behuizing mag alleen met lades nr. 927805 worden uitgerust!

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

| | |
|--------|--------|
| Diepte | 650 mm |
|--------|--------|

| | |
|--|--|
| Nuttige hoogte | 525 mm |
| met afrolrand | ja |
| Niet-strepend loopvlak | ja |
| Aantal lades | 0 |
| ComfortClose | nee |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Wiel-Ø | 125 mm |
| Aantal deuren | 0 |
| Hoogte | 800 mm |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Maximale belastbaarheid | 600 kg |
| Breedte | 600 mm |
| Uitvoering | verrijdbaar |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Nuttige hoogte voor lades | 525 mm |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Behuizing boven open | nee |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 20x20G |
| Producttype | Werkplaats rollcontainer |