

Garant**Taphouder MLA IK 50 bar, Schacht-Ø 25 mm, Tapbereik: M1-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338121 M1-12
GTIN	4062406112219
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
- Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
- Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
- Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

Toepassing:

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.

- Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 / 16 / 25).

Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120 – 338142.

Aantrekbouten, zie nr. 308600 – 308806.

Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.

Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

Opmerking:

Maximaal toerental 4000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Lengtecompensatie trek	1 mm
------------------------	------

Afkoppellengte A-maat	34 mm
Binnen-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	43 mm
Tapbereik	M1 - M12
Geschikt voor ER-grootte	11 / 16
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Opname	Schacht-Ø 25 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Taphouder