

Garant**SNMG 190616, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7020 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien