

Garant**SNMG 150616, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150616 HB7020 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG
Soort	HB7020

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150616
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien