



## Gladwalsgereedschap EG3T-3 universeel, Schachtopname type: S20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	291507 S20
GTIN	4060491018966
Artikelklasse	29F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.

Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

#### Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.

Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

#### Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.

Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400 \text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.

Voor het gebruik op langdraaimachines.

#### T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): 5 mm – 50 mm

#### Opmerking:

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

### Technische beschrijving

maximale walskracht	0,6 kN
Schachtopname type	S20
Schacht-vierkant	20×20 mm
Rol-Ø	3 mm

Punt-middenverplaatsing f	10 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	110 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap