

**Garant****SNMG 190624, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 190624 HB7020 Hoekradius: 2,4 mm  
Soort: HB7020  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 9 mm
Hoekradius	2,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Spaanbreker	SG
Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien