

Garant
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, Ø DC h8: 2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113001 2
GTIN	4045197764829
Artikelklasse	11B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele en robuuste korte boor met **versterkte kerndiameter**. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

boor met cilindrische schacht, **zonder spanvlakken**.

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	12 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Schacht- $\varnothing D_s$	2 mm
Totale lengte L	38 mm
Norm	DIN 1897
Nominale $\varnothing D_c$	2 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	9 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		