



## Draadsnijder tot M10, Type: 720938



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075550 720938
GTIN	4014586881256
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanzetten.
- Krachtig doortrekken voor betrouwbaar uitvoeren van het karwei.
- Geïntegreerde keerkoppeling met snelterugloop.
- FEIN Sensitiv-handvat voor veilig werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Integraalschakelaar voor comfortabele bediening.

Netadapter 220V

#### Levering:

**Zonder boorhouder.** Inclusief extra handvat. Voor het gebruik is een spantanghouder (nr. 075580 maat 063012) resp. een bekkenhouder (nr. 075580 maat 019009) nodig.

### Technische beschrijving

Maximale tap-Ø in staal	M10
Fabrikantnummer	GWP 10
Gereedschapsopname	B12
Maximaal toerental	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Gewicht	1,6 kg
Wattage	450 W
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Draadsnijder

---

## Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-IonHighPower Accutype, accuspanning FE18 V	073834 FE18
Draadsnijder-accessoires Type 063012	075580 063012
Draadsnijder-accessoires Type 019009	075580 019009
Draadsnijder-accessoires Type 009013	075580 009013