



## Horizontale spanner voor afneembare handgreep, met horizontale voet, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376617 3
GTIN	4020772094201
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Kan alleen in combinatie met nr. 376627 worden gebruikt.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

#### Voordeel:

Storende contouren worden voorkomen door eenvoudig verwijderen van de handgreep.

#### Toepassing:

**Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Gatafstand e: 25,7 mm

Gatafstand f: 25 mm

Boring-Ø d: 6,5 mm

Spanhoogte L<sub>2</sub>: 32 mm

Houdkracht P1: 1800 N

Houdkracht P2: 2500 N

### Technische beschrijving

Houdkracht P2	2500 N
---------------	--------

totale lengte	134 mm
Spanschroef	M8×45 mm
Houdkracht P1	1800 N
Spanhoogte L <sub>2</sub>	32 mm
Gatafstand e	25,7 mm
Totale hoogte	48,5 mm
Boring-Ø d	6,5 mm
Gatafstand f	25 mm
Type	6837M
Producttype	Snelspanner