


Garant**SNMM 120412, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Spaanbreker	SR
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 120412

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien