

**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: L1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540750 L1230
GTIN	4045197723727
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**HOLEX**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm conisch, ronde top** (KEL).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriërobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Vertanding afkorting	Z7
Totale lengte	75 mm
Kop-Ø	12 mm
Vorm	L1230
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	30 mm

Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		