

**Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C0616****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540750 C0616
GTIN	4045197723505
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

HOLEX-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Totale lengte	50 mm
Vorm	C0616
Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertanding afkorting	Z7
Kop-Ø	6 mm
Schacht-Ø	6 mm

Koplengte	18 mm
Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		