

**Graveerfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D0605****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546910 D0605
GTIN	4045197724250
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm. **Vorm bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	D0605
Vormbeschrijving	Bol
Totale lengte	38 mm
Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Kop-Ø	6,3 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	5 mm

Serie	Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		