

**Garant****Inschroef-krimpadapter slank, Schroefdraad M × span-Ø D1: M12X8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301397 M12X8
GTIN	4045197767356
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceerkwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Lengte L	42 mm
Buiten-Ø D	21 mm
Verlengstuk Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Schroefdraad M	M12
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Maximaal aanhaalmoment	60 Nm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Reductiestuk

