



## Rechte slijper, Type: 722322



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077261 722322
GTIN	4014586880501
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Uiterst handzame rechte slijper.**
- **Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.**
- **Motor met groot vermogen en grote trekkracht.**
- **Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.**
- **Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.**

Met FEIN **ErgoGrip** voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen dankzij ergonomisch aangepaste handgreep.

Universele rechte slijper voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Slanke, handzame hals maakt inwendig slijpen mogelijk.

Krachtige, handzame rechte slijper met  **korte spindelhal**s. Ook geschikt voor halfstationair gebruik.

- **FEIN ErgoGrip rechte slijper met zeer hoog vermogen.**
- **Grote insteekdiepte, lengte halslager: 173 mm.**
- **POWERtronik met toerentalstabilisatie en overbelastingsbeveiliging.**
- **Met lange spindelhal**s.

#### Levering:

Inclusief spantang Ø 8 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

#### Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een Ø van 12 mm.

### Technische beschrijving

Gewicht	2,1 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Wattage	1010 W
Kabellengte	4 m
Elektronische toerentalkeuze	ja
Fabrikantnummer	GSZ11-320PERL
Toerentalbereik	9500 - 32500 min <sup>-1</sup>
maximale spantang-Ø	8 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper

---

## Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 8 mm	077268 8
--	----------