

**Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

**Toepassing:**

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DVUNR/L

geschikte wisselplaat: VNMG 1604..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 50 mm

Middenverplaatsing: 29 mm

Totale lengte: 35 mm

**Technische beschrijving**

Systeem	DM
ISO-code snijkop	DVUNR/L
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte	35 mm
Middenverplaatsing	29 mm
geschikte wisselplaat	VNMG 1604..
Onderlegplaat	259033 5
Schroef voor onderlegplaat	259027 3
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 7
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

## Accessoires

Onderlegplaat	259227
Schroef voor onderlegplaat	259613
Klemstukunit	259509
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15