

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/16



Bestelgegevens

Bestelnummer	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Artikelklasse	29D

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: STUCR/L 16

geschikte wisselplaat: TC.. 16T3..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 49 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 32 mm

Technische beschrijving

Systeem	DM
Totale lengte	32 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
ISO-code snijkop	STUCR/L 16
Middenverplaatsing	27 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Wisselplaatschroef	269023 3
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Plaatafmeting	16 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien binnen

Accessoires

Spanschroef	269433
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15