

Garant**BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	365035 120
GTIN	4045197770691
Artikelklasse	31S

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Stabiele constructie met krachtige spindel.**
- **Bekken gehard en geslepen.**
- **Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.**
- **Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.**
- **Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.**
- **Geïntegreerde excentersnelklemming, waarvoor patent is aangevraagd, voor goede grip op de boormachinetafel.**
- **Dankzij de snelklemming in het gebied van de groeven kan het ingespannen werkstuk op de volledige boormachinetafel flexibel en efficiënt op willekeurige posities worden bewerkt, zonder opnieuw opspannen.**

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

Materiaal:

Basisdeel en beweegbare bek van speciaal gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,10 mm**.

Technische beschrijving

Totale hoogte c	90 mm
Spanbereik b	173 mm

Bekhoogte C	40 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	BM-klem grijs
Maximale totale lengte L ₄	556 mm
Spangroeven afstand	160 mm
Bekbreedte A	120 mm
Lengte basisdeel a	340 mm
Gewicht	18 kg
Spangroeven breedte	17 mm
Breedte basisdeel B	193 mm
Producttype	Boormachine-handmachineklem

Accessoires

Aanslag Type 2	365028 2
Paar reservebekken (2 stuks) voor snelspanmachineklem resp. boormachineklem Voor type 120	365036 120
Geleiderail voor nr. 365023	365025
Reserve spindle voor boormachine-handmachineklem Voor type 120	365037 120