

Garant**Steekdraaiplaat Nabewerken, HB7310, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273716 2
GTIN	4045197771353
Artikelklasse	21L

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Steekbreedte w	2 mm
Voeding f	0,04 - 0,14 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,1 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7310
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		