

Garant**Komborstel op stift, keramische korrel (CER), Ø 25 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575024 80
GTIN	4062406120412
Artikelklasse	51P

Omschrijving**Uitvoering:**

Komborstels met **zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting)** vast in de kunststof kom gegoten. **Hoge vormvastheid** dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.

6 mm schacht, vast ingegoten.

Nylonborstels met **gehalte keramische korrels**. Agressievere schurende werking.

Voordeel:

- **Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.**
- **Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.**
- **Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.**
- **Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.**
- **Zeer hoge rondlooptrouwbaarheid.**

Toepassing:

Op **CNC-bewerkingscentra** en bij **gebruik van robots**, met name bij **nat slijpen** met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies **afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken** na het frezen, **afwerken van oppervlakken** zoals afdicht- en contactvlakken.

Opmerking:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aanzet	0,3 (fijn) – 2,0 (grof) mm
Aandrijfsnelheid	800 - 3000 mm/min
Borsteldraaddikte	1,2 mm
Korrelgrootte	80
Fijnheidsgraad	grof
Schacht-Ø D _s	6 mm
Productnaamattribuut	Ø 25 mm
Borstel-Ø D ₁	25 mm
Kom-Ø D ₂	29 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Lengte borsteldeel H ₁	25 mm
Aanbevolen toerental	1500 - 2500 min ⁻¹
Maximaal toerental	4500 min ⁻¹
Producttype	Komborstel

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

