


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Volledig RVS, 0,20 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 50X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Alle bestanddelen van roestvrij staal.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Bezettingsbreedte L ₁	15 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Producttype

Ronde borstel