

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 125XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken. Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	20
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	125 mm
Lengte borsteldeel H ₁	29 mm

Bezetting breedte L ₁	14 mm
Schroefdraad M	M14
Bezetting materiaal	Staal draad
Producttype	Ronde borstel