



Kartelfreesgereedschap universeel, Schachtgrootte: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290200 25
GTIN	4030741556814
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.

Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek. Driepuntsaanslag voor exacte aspositionering. Radiale en axiale vergrendeling voor optimale gereedschapsgeleiding.

Technische beschrijving

HM-bus, dekring, schroef	299920 1
voor kartelbreedte b	6 mm
Schacht breedte	25 mm
voor kartel- \varnothing d ₁	25 mm
Werkgebied	10 - 300 mm
voor kartelboring- \varnothing d ₂	8 mm
Schacht hoogte	20 mm
Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RBR30° 1×AA
voor kartelprofiel	RAA 1×BL30°
voor kartelprofiel	RBL30° 1×AA

voor kartelprofiel	RAA 1×BR30°
voor kartelprofiel	RBR45° 1×BL15°
voor kartelprofiel	RBL45° 1×BR15°
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

Set reserveonderdelen (3-delig), HM-bus, dekring, schroef Type 1	299920 1
------------------------------------------------------------------	----------