

**Garant****Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320645 3
GTIN	4045197773661
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Lichte uitvoering met slanke behuizing.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **MK-schacht gehard en geslepen.**

Punthoek 60°.

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 34 mm

Nuttige lengte B: 64 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 15 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 19,5 mm

Maximaal toerental: 6000 min<sup>-1</sup>**Technische beschrijving**

Nuttige lengte B	64 mm
------------------	-------

Morseconus	MK3
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Maximale rondloofout	0,005 mm
Puntlengte C	19,5 mm
Behuizings-Ø D	34 mm
Voor werkstukgewicht	400 kg
Grootste punt-Ø 60° A	15 mm
Producttype	Centreerpunt